

**Изображение изделия**



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

**Основные данные для заказа**

Версия	Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, черный, 6.3 A, поворотный, втычной, V-O, Материал Wemid
Заказ №	<a href="#">1167630000</a>
Тип	FUCR SW
GTIN (EAN)	4032248113903
Кол.	10 Штука



## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	40.5 mm	Глубина (дюймов)	1.5945 inch
Высота	38 mm	Высота (в дюймах)	1.4961 inch
Ширина	8 mm	Ширина (в дюймах)	0.315 inch
Масса нетто	6.3 g		

### Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	120 °C		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Вид монтажа	втычной
-----------------------	----------------------------	-------------	---------

### Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	----------------------------

### Параметры системы

Исполнение	Предохранитель - плавкая вставка
------------	-------------------------------------

### Характеристики материала

Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	черный
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

### Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		