

SAIE-M23-S-EM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Версия	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
Заказ №	1169970000
Тип	SAIE-M23-S-EM
GTIN (EAN)	4032248961979
Кол.	1 Штука

SAIE-M23-S-EM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (UR) E344862

Размеры и массы

Масса нетто 26.97 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Основной материал корпуса Медно-цинковый сплав Вид защиты IP67, IP69K

Степень загрязнения 3 Экранированное соединение Да

Диапазон температур корпуса -40...+125 °C

Классификации

ETIM 8.0 EC003556 ETIM 9.0 EC003556

ETIM 10.0 EC003556 ECLASS 14.0 27-44-02-24

ECLASS 15.0 27-44-02-24

SAIE-M23-S-EM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



SAIE-M23-S-EM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

