Справочный листок технических дан-

SAIE-M23-S-HW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия





Кргуглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами. Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

	<u>'</u>
Версия	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
Заказ №	<u>1169990000</u>
Тип	SAIE-M23-S-HW
GTIN (EAN)	4032248962051
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать	
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>	
Сертификат № (UR)	E344862	

Размеры и массы

Масса нетто 26 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Основной материал корпуса	Медно-цинковый сплав	Вид защиты	IP67, IP69K
Степень загрязнения	3	Экранированное соединение	Да
Диапазон температур корпуса	-40+125 °C		

Классификации

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-24	ECLASS 11.0	27-44-02-24
ECLASS 12.0	27-44-02-24	ECLASS 13.0	27-44-02-24
ECLASS 14.0	27-44-02-24	ECLASS 15.0	27-44-02-24

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

SAIE-M23-S-HW

Изображения

Габаритный чертеж

