Справочный листок технических данных

SAIE-M23-S-HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Кругглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.
Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Версия	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Встраиваемый штекер, Пустой корпус
Заказ №	1169990000
Тип	SAIE-M23-S-HW
GTIN (EAN)	4032248962051
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Последняя дата заказа	2026-12-31T00:00:00+01:00

Справочный листок технических данных

SAIE-M23-S-HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации	
ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E344862

Размеры и массы

Масса нетто	26 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Основной материал корпуса	Медно-цинковый сплав	Вид защиты	IP67, IP69K
Степень загрязнения	3	Экранированное соединение	Да
Диапазон температур корпуса	-40…+125 °C		

Классификации

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		

Справочный листок технических данных

SAIE-M23-S-HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

