
Справочный листок технических данных

SAI-M23-SE-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Развод контактов



Кругглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.
Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Версия	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
Заказ №	1170070000
Тип	SAI-M23-SE-12
GTIN (EAN)	4032248962044
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Последняя дата заказа	2026-12-31T00:00:00+01:00

Справочный листок технических данных

SAI-M23-SE-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации	
ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E344862

Размеры и массы

Масса нетто	3 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	12	Кодировка	нет
Вид соединения	Обжимное соединение	Основной материал корпуса	Термопластичный полиамид PA 6, PBT
Номинальное напряжение	200 V	Номинальный ток	8 A
Циклы коммутации	> 1000	Степень загрязнения	3
Номинальный ток	контакт 1 мм = 8 A	Тип контакта	Штекер
Возможности кодировки для сигнальных вставок M23	H-кодировка, N-кодировка, S-кодировка, X-кодировка, Y-кодировка, Z-кодировка		

Классификации

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

Справочный листок технических данных


SAI-M23-SE-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Изображения

Развод контактов




Габаритный чертеж



Technical data

Number of positions		6	7	9		12	16	17	19	
Number of contacts		6	7	8	1	12	16	17	16	3
Contact-ø	mm	2	2	1	2	1	1	1	1	1.5



Справочный листок технических данных

SAI-M23-SE-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

1 mm



Кругглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.
Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-KSC-0.08/0.56	Версия
Заказ №	1170140000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Обжимной
GTIN (EAN)	4032248962235	контакт
Кол.	50 ST	
Тип	SAI-M23-KSC-0.14/1.00	Версия
Заказ №	1170150000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Обжимной
GTIN (EAN)	4032248961108	контакт
Кол.	50 ST	
Тип	SAI-M23-KSC-1.00-1.5	Версия
Заказ №	1170170000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Обжимной
GTIN (EAN)	4032248962310	контакт
Кол.	50 ST	

...для M23



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

Основные данные для заказа

Тип	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Версия
Заказ №	1203960000	Обжимной инструмент для сигнальных контактов, Обжим с 4
GTIN (EAN)	4050118000764	выемками
Кол.	1 ST	

Справочный листок технических данных

SAI-M23-SE-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Обычный корпус



Кругглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.
Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-GS-11/17	Версия
Заказ №	1299390000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Пустой корпус
GTIN (EAN)	4050118097191	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-GS-7/12	Версия
Заказ №	1995840000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Пустой корпус
GTIN (EAN)	4032248926121	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-GSW-S-7/12	Версия
Заказ №	1169920000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Пустой корпус
GTIN (EAN)	4032248961986	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-KS-7/12	Версия
Заказ №	1169900000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Пустой корпус
GTIN (EAN)	4032248961948	
Кол.	1 ST	
Тип	SAIL-M23-KSW-7/12	Версия
Заказ №	1169930000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Пустой корпус
GTIN (EAN)	4032248961993	
Кол.	1 ST	
Тип	SAIE-M23-S-EM	Версия
Заказ №	1169970000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Встраиваемый
GTIN (EAN)	4032248961979	штекер, Пустой корпус
Кол.	1 ST	
Тип	SAIE-M23S-S-EM-M20	Версия
Заказ №	1373440000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Встраиваемый
GTIN (EAN)	4050118175028	штекер, Пустой корпус
Кол.	1 ST	
Тип	SAIE-M23-S-HW	Версия
Заказ №	1169990000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Встраиваемый
GTIN (EAN)	4032248962051	штекер, Пустой корпус
Кол.	1 ST	
Тип	SAIE-M23-S-RM	Версия
Заказ №	1169950000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Встраиваемый
GTIN (EAN)	4032248961092	штекер, Пустой корпус
Кол.	1 ST	
Тип	SAIE-M23-S-VW	Версия
Заказ №	1169940000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Встраиваемый
GTIN (EAN)	4032248962013	штекер, Пустой корпус
Кол.	1 ST	

Справочный листок технических данных

SAI-M23-SE-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	SAIE-M23-S-W	Версия
Заказ №	1169980000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Встраиваемый
GTIN (EAN)	4032248961962	штекер, Пустой корпус
Кол.	1 ST	