



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации





Кргуглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами. Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

| Версия | Sensor/Actuator plug-in connector, Insert |
|------------|-------------------------------------------|
| Заказ № | <u>1170130000</u> |
| Тип | SAI-M23-BE-19 |
| GTIN (EAN) | 4032248962082 |
| Кол. | 1 Штука |

SAI-M23-BE-19



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| Допуски к эксплуатации | |
|------------------------|---------|
| | C TO UK |
| | COTO |

| ROHS | Соответствовать |
|-----------------------|-----------------|
| UL File Number Search | <u>Сайт UL</u> |
| Сертификат № (UR) | E344862 |

Размеры и массы

Масса нетто 4 д

Экологическое соответствие изделия

| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
|-----------------------------|------------------------------|
| REACH SVHC | Heт SVHC выше 0,1 wt% |

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

| Количество полюсов | 19 | Кодировка | нет |
|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Вид соединения | Обжимное соединение | Основной материал корпуса | Термопластичный полиамид РА 6, РВТ |
| Номинальное напряжение | 100 V | Циклы коммутации | > 1000 |
| Степень загрязнения | 3 | Номинальный ток | контакт 1 мм = 8 А, контакт 1,5 мм = 10 А |
| Тип контакта | Гнездо | Возможности кодировки для сигнальных вставок M23 | Н-кодировка, N- кодировка, S-кодировка, X-кодировка, Y-кодировка |

Классификации

| ETIM 6.0 | EC000438 | ETIM 7.0 | EC003557 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003557 | ETIM 9.0 | EC003557 |
| ETIM 10.0 | EC003557 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-23 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-23 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-02-23 | ECLASS 15.0 | 27-44-02-23 |

Статус каталога / Изображения

SAI-M23-BE-19




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Изображения


Развод контактов



Габаритный чертеж



| Technical da | ta | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|---|---|-----|---|----|----|----|----|-----|
| Number of posit | tions | 6 | 7 | | 3 | 12 | 16 | 17 | 1: | 9 |
| Number of cont | acts | 6 | 7 | 8 | 1 | 12 | 16 | 17 | 16 | 3 |
| Contact-e | mm | 2 | 2 | - 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

1 mm



Кргуглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами. Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

| Тип | SAI-M23-KBC-0.08/0.56 | Версия |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Заказ № | <u>1995860000</u> | Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact |
| GTIN (EAN) | 4032248926152 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | SAI-M23-KBC-0.34/1.00 | Версия |
| Заказ № | <u>1170180000</u> | Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact |
| GTIN (EAN) | 4032248962075 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | SAI-M23-KBC-1.00-1.5 | Версия |
| Заказ № | <u>1170210000</u> | Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact |
| GTIN (EAN) | 4032248962174 | |
| Кол. | 50 ST | |

1.5 mm



Кргуглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

| Тип | SAI-M23-KBC-1.51456 | Версия |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Заказ № | <u>1170230000</u> | Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact |
| GTIN (EAN) | 4032248962129 | |
| Кол. | 50 ST | |
| | | |
| Тип | SAI-M23-KBC-1.556-1.0 | Версия |
| Тип Заказ № | SAI-M23-KBC-1.556-1.0 1170240000 | Версия Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact |
| | | |

Статус каталога / Изображения

SAI-M23-BE-19



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

...для М23



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

Основные данные для заказа

| Тип | SAI M23 CRIMPING TOOL 2 | Версия |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Заказ № | <u>1203960000</u> | Обжимной инструмент для сигнальных контактов, Обжим с 4 |
| GTIN (EAN) | 4050118000764 | выемками |
| Кол. | 1 ST | |

Обычный корпус



Кргуглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами. Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

| Тип | SAI-M23-GS-11/17 | Версия |
|------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| Заказ № | 1299390000 | Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure |
| GTIN (EAN) | 4050118097191 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | SAI-M23-GS-7/12 | Версия |
| Заказ № | 1995840000 | Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure |
| GTIN (EAN) | 4032248926121 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | SAI-M23-GSW-S-7/12 | Версия |
| Заказ № | 1169920000 | Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure |
| GTIN (EAN) | 4032248961986 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | SAI-M23-KS-7/12 | Версия |
| Заказ № | 1169900000 | Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure |
| GTIN (EAN) | 4032248961948 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | SAIL-M23-KSW-7/12 | Версия |
| Заказ № | 1169930000 | Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure |
| GTIN (EAN) | 4032248961993 | |
| Кол. | 1 ST | |

Дата создания 12.11.2025 01:45:54 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| Тип | SAIE-M23-S-EM | Версия |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Заказ № | 1169970000 | Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure |
| GTIN (EAN) | 4032248961979 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | SAIE-M23-S-HW | Версия |
| Заказ № | <u>1169990000</u> | Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure |
| GTIN (EAN) | 4032248962051 | |
| Кол. | 1 ST | |
| | | |
| Тип | SAIE-M23-S-RM | Версия |
| Тип Заказ № | SAIE-M23-S-RM 1169950000 | Версия Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure |
| | | |
| Заказ № | 1169950000 | |
| Заказ № GTIN (EAN) | 1169950000 4032248961092 | |
| Заказ № GTIN (EAN) Кол. | 1169950000 4032248961092 1 ST | Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure |
| Заказ № GTIN (EAN) Кол. | 1169950000 4032248961092 1 ST SAIE-M23-S-VW | Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure Версия |