

**SAI-M23-KSC-0.08/0.56****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

**Основные данные для заказа**

Версия	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
Заказ №	<a href="#">1170140000</a>
Тип	SAI-M23-KSC-0.08/0.56
GTIN (EAN)	4032248962235
Кол.	50 Штука

## SAI-M23-KSC-0.08/0.56

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (UR)	E344862

## Размеры и массы

Длина	16.5 mm	Длина (в дюймах)	0.6496 inch
Масса нетто	0.26 g		

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Настройки относит. Инструмент для обжима SAI M23

Настройки относительно инструмента для обжима SAI M23	Инструмент для обжима	1203960000	
	Положение держателя	1	
	Обжимной контакт	Обжимной штекер, 1 мм	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup>	Сечение провода	0.08 mm <sup>2</sup>
		Регулировка обжимной оправки	0.72
	Сечение провода	0.14 mm <sup>2</sup>	
		Регулировка обжимной оправки	0.78
	Сечение провода	0.25 mm <sup>2</sup>	
		Регулировка обжимной оправки	0.82
	Сечение провода	0.34 mm <sup>2</sup>	
Регулировка обжимной оправки		0.86	
Сечение провода	0.56 mm <sup>2</sup>		
	Регулировка обжимной оправки	0.9	

## Технические данные, настраиваемые вставные разъемы


Поверхность контакта	позолоченный	Вид соединения	Обжимное соединение
Сопротивление изоляции	> 1010 Ω	Материал контакта	Медно-цинковый сплав
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0.56 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.08 mm <sup>2</sup>
Циклы коммутации	> 1000	Тип контакта	Штекер

## Классификации

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

**Drawings**

**Чертеж**



**SAI-M23-KSC-0.08/0.56****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany**Accessories**

www.weidmueller.com

**...для M23**

Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

**Основные данные для заказа**

Тип	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Версия	
Заказ №	<a href="#">1203960000</a>	Обжимной инструмент для сигнальных контактов, Обжим с 4	
GTIN (EAN)	4050118000764	выемками	
Кол.	1 ST		