

**SAI-M23-KBC-0.34/1.00**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

**Основные данные для заказа**

Версия	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
Заказ №	<a href="#">1170180000</a>
Тип	SAI-M23-KBC-0.34/1.00
GTIN (EAN)	4032248962075
Кол.	50 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Последняя дата заказа	2026-12-31T00:00:00+01:00

**SAI-M23-KBC-0.34/1.00**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (UR)	E344862

**Размеры и массы**

Длина	16.5 mm	Длина (в дюймах)	0.6496 inch
Масса нетто	0.26 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

**Настройки относит. Инструмент для обжима SAI M23**

Настройки относительно инструмента для обжима SAI M23	Инструмент для обжима	2	
	Положение держателя	2	
	Обжимной контакт	Обжимное гнездо, сигнал, 1 мм	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup>	Сечение провода	0.34 mm <sup>2</sup>
		Регулировка обжимной оправки	0.77
	Сечение провода	0.56 mm <sup>2</sup>	
		Регулировка обжимной оправки	0.82
	Сечение провода	0.75 mm <sup>2</sup>	
		Регулировка обжимной оправки	0.88
	Сечение провода	1.00 mm <sup>2</sup>	
Регулировка обжимной оправки		0.95	

**Технические данные, настраиваемые вставные разъемы**

Поверхность контакта	позолоченный	Вид соединения	Обжимное соединение
Сопротивление изоляции	> 1010 Ω	Материал контакта	Медно-цинковый сплав
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.34 mm <sup>2</sup>
Циклы коммутации	> 1000	Тип контакта	Гнездо

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

**SAI-M23-KBC-0.34/1.00**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Чертеж



## SAI-M23-KBC-0.34/1.00

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

...для M23



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

### Основные данные для заказа

Тип	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Версия	
Заказ №	<a href="#">1203840000</a>	Обжимной инструмент для сигнальных контактов и контактов питания, Обжим с 4 выемками	
GTIN (EAN)	4032248986934		
Кол.	1 ST		
Тип	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Версия	
Заказ №	<a href="#">1203960000</a>	Обжимной инструмент для сигнальных контактов, Обжим с 4 выемками	
GTIN (EAN)	4050118000764		
Кол.	1 ST		