

SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Версия	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
Заказ №	1170220000
Тип	SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1
GTIN (EAN)	4032248962204
Кол.	50 Штука

SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E344862

Размеры и массы

Длина	16.5 mm	Длина (в дюймах)	0.6496 inch
Масса нетто	0.3 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Настройки относит. Инструмент для обжима SAI M23

Настройки относительно инструмента для обжима SAI M23	Инструмент для обжима	1203960000	
	Положение держателя	3	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm ²	Сечение провода	0.14 mm ²
		Регулировка обжимной оправки	0.65
	Сечение провода	0.25 mm ²	
		Регулировка обжимной оправки	0.68
	Сечение провода	0.34 mm ²	
		Регулировка обжимной оправки	0.72
	Сечение провода	0.56 mm ²	
		Регулировка обжимной оправки	0.81
	Сечение провода	0.75 mm ²	
		Регулировка обжимной оправки	0.95
	Сечение провода	1.00 mm ²	
Регулировка обжимной оправки		1.07	


Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Поверхность контакта	позолоченный	Вид соединения	Обжимное соединение
Сопротивление изоляции	> 1010 Ω	Материал контакта	Медно-цинковый сплав
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.14 mm ²
Циклы коммутации	> 1000	Тип контакта	Штекер

Классификации

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Чертеж



SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessories

www.weidmueller.com

...для M23



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

Основные данные для заказа

Тип	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Версия	
Заказ №	1203960000	Обжимной инструмент для сигнальных контактов, Обжим с 4	
GTIN (EAN)	4050118000764	выемками	
Кол.	1 ST		