Справочный листок технических данных

SAI-M23-GSW-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Кругглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.
Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Версия	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Пустой корпус
Заказ №	1170280000
Тип	SAI-M23-GSW-L-7/12
GTIN (EAN)	4032248962327
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Последняя дата заказа	2026-12-31T00:00:00+01:00

Справочный листок технических данных

SAI-M23-GSW-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации	
ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E344862

Размеры и массы

Масса нетто	142 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	f34fc414-7303-481d-8a96-44b52af18999

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Основной материал корпуса	Медно-цинковый сплав	Диаметр кабеля, макс.	12 mm
Диаметр кабеля, мин.	7 mm	Вид защиты	IP67, IP69K
Циклы коммутации	> 1000	Степень загрязнения	3
Экранированное соединение	Да	Диапазон температур корпуса	-40...+125 °C

Классификации

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		

Справочный листок технических данных


SAI-M23-GSW-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Справочный листок технических данных

SAI-M23-GSW-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вставки без контактов



Кругглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.
Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-BE-L-4/4	Версия
Заказ №	1995810000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248925674	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-BE-L-6	Версия
Заказ №	1170370000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962266	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-SE-L-4/4	Версия
Заказ №	1170380000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962518	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-SE-L-6	Версия
Заказ №	1170350000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962303	
Кол.	1 ST	