

## SAI-M23-KSW-L-7/12



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

### Основные данные для заказа

Версия	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
Заказ №	<a href="#">1170290000</a>
Тип	SAI-M23-KSW-L-7/12
GTIN (EAN)	4032248962242
Кол.	1 Штука

**SAI-M23-KSW-L-7/12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (UR)	E344862

**Размеры и массы**

Масса нетто	134 g
-------------	-------

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	f34fc414-7303-481d-8a96-44b52af18999

**Технические данные, настраиваемые вставные разъемы**

Основной материал корпуса	Медно-цинковый сплав	Диаметр кабеля, макс.	12 mm
Диаметр кабеля, мин.	7 mm	Вид защиты	IP67, IP69K
Циклы коммутации	> 1000	Степень загрязнения	3
Экранированное соединение	Да	Диапазон температур корпуса	-40...+125 °C

**Классификации**

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		


**SAI-M23-KSW-L-7/12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Габаритный чертеж**



## SAI-M23-KSW-L-7/12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Вставки без контактов



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами. Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

### Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-BE-L-4/4	Версия
Заказ №	<a href="#">1995810000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248925674	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-BE-L-6	Версия
Заказ №	<a href="#">1170370000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962266	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-SE-L-4/4	Версия
Заказ №	<a href="#">1170380000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962518	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-SE-L-6	Версия
Заказ №	<a href="#">1170350000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962303	
Кол.	1 ST	