

**SAIE-M23-L-RM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

**Основные данные для заказа**

Версия	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
Заказ №	<a href="#">1170310000</a>
Тип	SAIE-M23-L-RM
GTIN (EAN)	4032248962358
Кол.	1 Штука

## SAIE-M23-L-RM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (UR)	E344862

## Размеры и массы

Масса нетто	33 g
-------------	------

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Основной материал корпуса	Медно-цинковый сплав	Вид защиты	IP67, IP69K
Степень загрязнения	3	Экранированное соединение	Да
Диапазон температур корпуса	-40...+125 °C		

## Классификации

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		

**SAIE-M23-L-RM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Габаритный чертеж**

