




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Развод контактов





Кргуглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами. Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Версия	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
Заказ №	<u>1170380000</u>
Тип	SAI-M23-SE-L-4/4
GTIN (EAN)	4032248962518
Кол.	1 Штука





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Ce	рти	фи	кат	ы

Допуски к эксплуатации	CONTRACTOR OF THE PROPERTY AND ADDRESSED OF THE PROPERTY ADDRESSED OF THE PROPERTY AND ADDRESSED OF THE PROPERTY ADDRESSED
Herry etter it etter in yaradını	
	CH

ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Caйт UL</u>
Сертификат № (UR)	E344862

Размеры и массы

Масса нетто	7 g
-------------	-----

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	8	Кодировка	нет
Вид соединения	Обжимное соединение	Основной материал корпуса	Термопластичный полиамид РА 6, РВТ
Циклы коммутации	> 1000	Степень загрязнения	3
Номинальный ток	контакт 1 мм = 8 А, контакт 2 мм = 28 А	Тип контакта	Штекер

Классификации

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 9.1	27-44-02-05
ECLASS 10.0	27-44-02-23	ECLASS 11.0	27-44-02-23
ECLASS 12.0	27-44-02-23	ECLASS 13.0	27-44-02-23
ECLASS 14.0	27-44-02-23	ECLASS 15.0	27-44-02-23

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических



Weidmüller 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


Изображения

SAI-M23-SE-L-4/4

Развод контактов



Габаритный чертеж



Technical data

No. of poles		5 + PE	4,	/4
Number of contacts		6	4	4
Contact-ø	mm	2	1	2

4 times 1-mm male and 4 times 2-mm male

SAI-M23-SE-L-4/4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

1 mm



Кргуглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами. Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0	Версия
Заказ №	1170390000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962105	
Кол.	50 ST	

2 mm



Кргуглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами. Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.


Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5	Версия
Заказ №	1170400000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962365	
Кол.	50 ST	
Тип	SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0	Версия
Тип Заказ №	SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0 1170410000	Версия Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
		·

...для М23



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

 Тип
 SAI M23 CRIMPING TOOL 1
 Версия

 Заказ №
 1203840000
 Обжимной инструмент для сигнальных контактов и контактов

 GTIN (EAN)
 4032248986934
 питания, Обжим с 4 выемками

Кол. 1 ST

Обычный корпус




Кргуглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами. Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

OUTOBIL	ые данные для за	
Тип	SAI-M23-GS-L-11/17	Версия
Заказ №	1440130000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4050118246193	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-GS-L-7/17	Версия
Заказ №	<u>1995800000</u>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248925667	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-GSW-L-7/12	Версия
Заказ №	1170280000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962327	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-KS-L-7/17	Версия
Заказ №	1170270000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962259	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-KSW-L-7/12	Версия
Заказ №	1170290000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962242	
Кол.	1 ST	
Тип	SAIE-M23-L-EM	Версия
Заказ №	1170320000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962419	
Кол.	1 ST	
Тип	SAIE-M23-L-HW	Версия
Заказ №	1170340000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962297	
Кол.	1 ST	
Тип	SAIE-M23-L-RM	Версия
Заказ №	1170310000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962358	
Кол.	1 ST	

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	SAIE-M23-L-VW	Версия
Заказ №	<u>1170300000</u>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962341	
Кол.	1 ST	
_		
Тип	SAIE-M23-L-W 25X25	Версия
Тип Заказ №	SAIE-M23-L-W 25X25 1170330000	Версия Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
		·