

SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Версия	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
Заказ №	1170410000
Тип	SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0
GTIN (EAN)	4032248962525
Кол.	50 Штука

SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E344862

Размеры и массы

Длина	25.1 mm	Длина (в дюймах)	0.9882 inch
Масса нетто	0.7 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Настройки относит. Инструмент для обжима SAI M23

Настройки относительно инструмента для обжима SAI M23	Инструмент для обжима	1	
	Положение держателя	7	
	Обжимной контакт	Обжимной пин, питание, 2 мм	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm ²	Сечение провода	2.50 mm ²
		Регулировка обжимной оправки	1.47
		Сечение провода	4.00 mm ²
		Регулировка обжимной оправки	1.6

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Поверхность контакта	позолоченный	Вид соединения	Обжимное соединение
Сопротивление изоляции	> 1010 Ω	Материал контакта	Медно-цинковый сплав
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	4 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	2.5 mm ²
Циклы коммутации	> 1000	Тип контакта	Штекер

Классификации

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		


SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж



SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

...для M23



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

Основные данные для заказа

Тип	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Версия	
Заказ №	1203840000	Обжимной инструмент для сигнальных контактов и контактов	
GTIN (EAN)	4032248986934	питания, Обжим с 4 выемками	
Кол.	1 ST		