



Широкий выбор аксессуаров для распределительных коробок FieldPower®.  
Кабельные уплотнения, клеммные рейки, блокирующие элементы и многое другое.

#### Основные данные для заказа

Версия	Клеммная рейка Field Power®, Сталь, оцинкованная, 54 mm, для основания
Заказ №	<a href="#">1170690000</a>
Тип	TS 35 PT6
GTIN (EAN)	4032248962532
Кол.	10 Штука



## TS 35 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	7.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2953 inch
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch
Ширина	54 mm	Ширина (в дюймах)	2.126 inch
Масса нетто	24.3 g		

### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...85 °C
----------------------	---------------------	----------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Основной материал	Сталь, оцинкованная	Цветовой код	серебряный, черный
-------------------	---------------------	--------------	--------------------

### Общие данные

Основной материал	Сталь, оцинкованная	Цветовой код	серебряный, черный
Вид монтажа	втычной	Положение установки, указание по монтажу	для основания
Исполнение	без продольного отверстия		

### Классификации

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Изображения

