

TS 35 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Широкий выбор аксессуаров для распределительных коробок FieldPower®.
Кабельные уплотнения, клеммные рейки, блокирующие элементы и многое другое.

Основные данные для заказа

Версия	Клеммная рейка Field Power®, Сталь, оцинкованная, 54 мм, для основания
Заказ №	1170690000
Тип	TS 35 PT6
GTIN (EAN)	4032248962532
Кол.	10 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	7.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2953 inch
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch
Ширина	54 mm	Ширина (в дюймах)	2.126 inch
Масса нетто	24.3 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...85 °C
----------------------	---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Основной материал	Сталь, оцинкованная	Цветовой код	серебряный, черный
-------------------	---------------------	--------------	--------------------

Общие данные

Основной материал	Сталь, оцинкованная	Цветовой код	серебряный, черный
Вид монтажа	втычной	Положение установки, указание по монтажу	для основания
Исполнение	без продольного отверстия		

Классификации

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Изображения

