

**TW PRV16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

**Основные данные для заказа**

Версия	P-серия, Разделительная перегородка, серый, 2 мм, без маркировки
Заказ №	<a href="#">1173630000</a>
Тип	TW PRV16
GTIN (EAN)	4032248966127
Кол.	10 Штука

## TW PRV16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Глубина	100 mm	Глубина (дюймов)	3.937 inch
Высота	225 mm	Высота (в дюймах)	8.8582 inch
Ширина	2 mm	Ширина (в дюймах)	0.0787 inch
Масса нетто	26.59 g		

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	125 °C

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Дополнительные технические данные

с фиксатором	Да
--------------	----

## Параметры системы

Исполнение	без маркировки	Количество уровней	16
------------	----------------	--------------------	----

## Характеристики материала

Основной материал	Поликарбонат	Цветовой код	серый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

## Классификации

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		