Справочный листок технических данных

PAP PRV/PPV4 SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

Версия	P-серия, Концевая пластина, черный, 3 mr	
Заказ №	<u>1173750000</u>	
Тип	PAP PRV/PPV4 SW	
GTIN (EAN)	4032248966165	
Кол.	10 Штука	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	39.9 mm	Глубина (дюймов)	1.5709 inch	
Высота	70 mm	Высота (в дюймах)	2.7559 inch	
<u> Ширина</u>	3 mm	 Ширина (в дюймах)	0.1181 inch	
ширина Масса нетто	4.9 g	ширина (в дюимах)	0.1101111011	
Температуры	4.5 g			
тошпорат уры				
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	125 °C	
Экологическое соответст	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Дополнительные техничес	ские данные			
с фиксатором	Да	Указание по установке	Непосредственный монтаж	
Вид монтажа	Непосредственный монтаж			
Общие сведения				
Указание по установке	Непосредственный монтаж			
Параметры системы				
Исполнение	Концевая пластина			
Характеристики материал	ıa			
Ocupanion Martanica	Поликорбана	Проторой кол	пориля	
Основной материал	Поликарбонат V-0	Цветовой код	черный	
Класс пожаростойкости UL 94	V-U			
Классификации				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33	
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-33	
ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-33	
ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-25-03-01	
	27-20-00-01	LOLAGO 10.0	27-23-03-01	

Статус каталога / Изображения