


RS 32 24VDC LD LPA 2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Similar to Illustration

Основные данные для заказа

Версия	Серия RS-SERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi 90/10, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 4 А, Винтовое соединение
Заказ №	1182060000
Тип	RS 32 24VDC LD LPA 2U
GTIN (EAN)	4008190181130
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2023-08-31T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	TRPL 24VDC 2CO



RS 32 24VDC LD LPA 2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 52.7 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...60 °C Рабочая температура -25 °C...40

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7a

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

сторона управления

Номинальное напряжение 24 V DC Индикация состояния Красный светодиод

Сторона нагрузки

Номинальное напряжение 250 V AC Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. 1000 VA

Задержка выключения ≤ 10 ms Тип контакта 2 CO contact (AgNi 90/10)

Общие данные

Цветовой код оранжевый

Координация изоляции

Номинальное напряжение 300 V Электрическая прочность относительно монтажной рейки 4 кВэфф / 1 мин.

Импульсное перенапряжение, до 4 кВ (1,2/50 мкс) Вид защиты IP20

Размеры

Метод проводного соединения Винтовое соединение

Классификации

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		