

## AP 100 OR 2000


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard. Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

### Основные данные для заказа

Версия	Концевая пластина, RS 100 оранжевый, Концевая пластина с обеих сторон, Ширина: 27.2 mm
Заказ №	<a href="#">1185060000</a>
Тип	AP 100 OR 2000
GTIN (EAN)	4008 190003586
Кол.	20 Штука

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	23.8 mm	Глубина (дюймов)	0.937 inch
Высота	108.2 mm	Высота (в дюймах)	4.2598 inch
Ширина	27.2 mm	Ширина (в дюймах)	1.0709 inch
Масса нетто	7.05 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Цветовой код	оранжевый	Вид защиты	IP20 в установленном состоянии
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 2000	Способность к заливке	Нет

### Данные о материалах

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Изоляционный материал	PA 66
Группа изоляционного материала	I	Поверхность	необработанный
Основной материал	PA 66	Сравнительный показатель пробоя (CTI)	600 ≤ CTI

### Классификации

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		



## AP 100 OR 2000

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### RS 100 – профильный корпус



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard.

Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

### Основные данные для заказа

Тип	PTSC KB40X14	Версия
Заказ №	<a href="#">4019420000</a>	Монтажный винт (клемма), 0.00 mm, Сталь, Глубина: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190243029	Ширина: 16.9 mm, Высота: 7 mm
Кол.	100 ST	