# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Подобно иллюстрации





Кабельные вводы типа A2L подходят для неармированного кабеля, а также обеспечивают огнестойкость класса Ex d и повышенную безопасность класса Ex е для взрывозащиты.

# Основные данные для заказа

Версия	A2L (Кlippon, неармированный каб. ввод Ex e/d), Кабельный ввод, прямой, M $20 \times 1,5$ , $16$ mm, OD min. $8$ - OD max. $11.7$ mm, Нержавеющая сталь $1.4404$
Заказ №	<u>1185290000</u>
Тип	A2LS/20S/M20-WM
GTIN (EAN)	4050118080513
Кол.	24 Штука

# Справочный листок технических данных

# **A2LS/20S/M20-WM**



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC000441

EC000441

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

Сертификаты
-------------

Допуски к эксплуатации



ROHS COOTBETCTBOBATE

### Размеры и массы

Высота	35.8 mm	Высота (в дюймах)	1.4094 inch
Длина	51.8 mm	Длина (в дюймах)	2.0394 inch
Масса нетто	92 q		

# Температуры

Рабочая температура -50 °С...120 °С

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

### Номер сертификата кабельного ввода

Обозначение	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex	Номер сертификата кабельного ввода TÜV IT 16ATEX 059X
	eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	(ATEX)
Номер сертификата кабельного ввода	IECEx TPS 16.0004X	Номер сертификата кабельного ввода 2020322313000069
(IECEx)		(CCC)
Сертификат № (IECEX)	IECEXTPS16.0004X	

# Общие данные

Наружный диаметр кабеля, макс.	11.7 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	8 mm
Уплотнительное кольцо	Силикон	Момент затяжки	20 Nm
Температурный диапазон, макс	120 °C	Температурный диапазон, мин.	-50 °C
Шаг резьбы	1.5 mm	Галогены	Нет
Нормы	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7	Размер под ключ 1	26 mm
Размер под ключ 2	26 mm	Вид защиты	IP66, IP68
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404	Уплотненная вставка	Силикон
Уплотнение	Силикон	Резьба (наружная)	M 20 x 1,5
Длина резьбы	16 mm	Вид взрывозащиты	Ex d - огнестойкость, Ex e - повышенная безопасность
Указания по установке	См инструкции по сборке		

Дата создания 11.11.2025 08:43:38 МЕZ

**ETIM 6.0** 

ETIM 8.0

Статус каталога / Изображения

ETIM 7.0

ETIM 9.0

EC000441

EC000441

# Справочный листок технических данных





# Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
27-14-44-34	ECLASS 10.0	27-14-44-32
27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-04
27-14-08-04	ECLASS 14.0	27-14-08-04
27-14-08-04		
	27-14-44-34 27-14-44-32 27-14-08-04	27-14-44-34 ECLASS 10.0 27-14-44-32 ECLASS 12.0 27-14-08-04 ECLASS 14.0

# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Аксессуары

### Контргайки из нержавеющей стали, обычная отделка



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

# Основные данные для заказа

 Тип
 SKMUS M20-W
 Версия

 Заказ №
 1185690000
 SKMU SS (контргайка из нерж. стали), Контргайка, М 20, 2.2 mm,

 GTIN (EAN)
 4050118233742
 Нержавеющая сталь 1.4404

 Кол.
 240 ST

# Нейлоновая плоская шайба - GWDR



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

#### Основные данные для заказа

Основные данные для заказа		
Тип	GWDR M20-W	Версия
Заказ №	<u>1185610000</u>	закрытый, М 20, Нейлон 6
GTIN (EAN)	4050118078305	
Кол.	100 ST	

Статус каталога / Изображения