

Подобно иллюстрации



Кабельные вводы типа A2L подходят для неармированного кабеля, а также обеспечивают огнестойкость класса Ex d и повышенную безопасность класса Ex e для взрывозащиты.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | A2L (Кlippon, неармированный каб. ввод Ex e/d), Кабельный ввод, прямой, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Нержавеющая сталь 1.4404 |
| Заказ № | 1185300000 |
| Тип | A2LS/20/M20-WM |
| GTIN (EAN) | 4050118080520 |
| Кол. | 24 Штука |

A2LS/20/M20-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Высота | 35.8 mm | Высота (в дюймах) | 1.4094 inch |
| Длина | 51.8 mm | Длина (в дюймах) | 2.0394 inch |
| Масса нетто | 100 g | | |

Температуры

Рабочая температура -50 °C...120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Номер сертификата кабельного ввода

| | | | |
|--|---|---|--------------------|
| Обозначение | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Номер сертификата кабельного ввода (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Номер сертификата кабельного ввода (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X | Номер сертификата кабельного ввода (CCC) | 2020322313000069 |
| Сертификат № (IECEX) | IECEXTPS16.0004X | | |

Общие данные

| | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------|--|
| Наружный диаметр кабеля, макс. | 14 mm | Наружный диаметр кабеля, мин. | 10 mm |
| Уплотнительное кольцо | Силикон | Момент затяжки | 35 Nm |
| Температурный диапазон, макс.. | 120 °C | Температурный диапазон, мин. | -50 °C |
| Шаг резьбы | 1.5 mm | Галогены | Нет |
| Нормы | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 | Размер под ключ 1 | 28 mm |
| Размер под ключ 2 | 28 mm | Вид защиты | IP66, IP68 |
| Основной материал | Нержавеющая сталь 1.4404 | Уплотненная вставка | Силикон |
| Уплотнение | Силикон | Резьба (наружная) | M 20 x 1,5 |
| Длина резьбы | 16 mm | Вид взрывозащиты | Ex d - огнестойкость, Ex e - повышенная безопасность |
| Указания по установке | См инструкции по сборке | | |

Классификации

| | | | |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-04 |

Технические данные

ECLASS 15.0

27-14-08-04

A2LS/20/M20-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Контргайки из нержавеющей стали, обычная отделка



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | SKMUS M20-W | Версия | |
| Заказ № | 1185690000 | SKMU SS (контргайка из нерж. стали), Контргайка, М 20, 2,2 mm, | |
| GTIN (EAN) | 4050118233742 | Нержавеющая сталь 1.4404 | |
| Кол. | 240 ST | | |

Нейлоновая плоская шайба - GWDR



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| Тип | GWDR M20-W | Версия | |
| Заказ № | 1185610000 | закрытый, М 20, Нейлон 6 | |
| GTIN (EAN) | 4050118078305 | | |
| Кол. | 100 ST | | |