



AP 111 D OR



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard. Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

Версия	Концевая пластина, RS 100 оранжевый, Концевая пластина, непосредственный монтаж с обеих сторон, Ширина: 22 mm
Заказ №	1185560000
Тип	AP 111 D OR
GTIN (EAN)	4008190050207
Кол.	10 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	101.7 mm	Глубина (дюймов)	4.0039 inch
Высота	108.6 mm	Высота (в дюймах)	4.2756 inch
Ширина	22 mm	Ширина (в дюймах)	0.8661 inch
Масса нетто	22.9 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Цветовой код	оранжевый	Вид защиты	IP20 в установленном состоянии
Укомплектованная монтажная рейка	TS 35	Таблица цветов (аналогич.)	RAL 2000
Способность к заливке	Нет		

Данные о материалах



Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Изоляционный материал	PA 66
Группа изоляционного материала	I	Поверхность	необработанный
Основной материал	PA 66	Сравнительный показатель пробоа (СТІ)	600 ≤ СТІ

Классификации

ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC002779	ETIM 10.0	EC002779
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-02	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

Изображения

DIRECT MOUNTING
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)



AP 111 D OR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

RS 100 – профильный корпус



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard.

Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

Тип	PTSC KB40X14	Версия
Заказ №	4019420000	Монтажный винт (клемма), 0.00 mm, Сталь, Глубина: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190243029	Ширина: 16.9 mm, Высота: 7 mm
Кол.	100 ST	