

**SKMUS M16-W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Версия	SKMU SS (контргайка из нерж. стали), Контргайка, M16, 2.2 mm, Нержавеющая сталь 1.4404
Заказ №	<a href="#">1185680000</a>
Тип	SKMUS M16-W
GTIN (EAN)	4050118269956
Кол.	240 Штука

## SKMUS M16-W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Высота	3.2 mm	Высота (в дюймах)	0.126 inch
Масса нетто	4 g		

### Температуры

Рабочая температура

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Шаг резьбы	1.5 mm	Галогены	без содержания галогенов
Размер под ключ 1	20 mm	Толщина	2.80 mm
Кабельный ввод	M 16	Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404
Резьба (наружная)	M16	Резьба (внутренняя)	M 16
Длина резьбы	2.2 mm		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		