## Справочный листок технических дан-

### **SKMUS M25-W**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

### Основные данные для заказа

SKMU SS (контргайка из нерж. стали), Контргайка, М 25, 2.2 mm, Нержавеющая сталь 1.4404
<u>1185700000</u>
SKMUS M25-W
4050118269963
240 Штука

# Справочный листок технических данных

Соответствовать





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Ce	отис	ьин	саты

ROHS

Размеры и массы					
D	0.0		0.400:		
Высота	3.2 mm	Высота (в дюймах)	0.126 inch		
Масса нетто	7 a				

### Температуры

Рабочая температура

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Шаг резьбы	1.5 mm	Галогены	без содержания
			галогенов
Размер под ключ 1	30 mm	Толщина	3.00 mm
Кабельный ввод	M 25	Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404
Резьба (наружная)	M 25	Резьба (внутренняя)	M 25
Длина резьбы	2.2 mm		

### Классификации

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		