

**SKMUS M25-W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия     | SKMU SS (контргайка из нерж. стали), Контргайка, М 25, 2.2 mm, Нержавеющая сталь 1.4404 |
| Заказ №    | <a href="#">1185700000</a>                                                              |
| Тип        | SKMUS M25-W                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118269963                                                                           |
| Кол.       | 240 Штука                                                                               |

## SKMUS M25-W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Размеры и массы

|             |        |                   |            |
|-------------|--------|-------------------|------------|
| Высота      | 3.2 mm | Высота (в дюймах) | 0.126 inch |
| Масса нетто | 7 g    |                   |            |

## Температуры

|                     |  |
|---------------------|--|
| Рабочая температура |  |
|---------------------|--|

## Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

## Общие данные

|                   |        |                     |                          |
|-------------------|--------|---------------------|--------------------------|
| Шаг резьбы        | 1.5 mm | Галогены            | без содержания галогенов |
| Размер под ключ 1 | 30 mm  | Толщина             | 3.00 mm                  |
| Кабельный ввод    | M 25   | Основной материал   | Нержавеющая сталь 1.4404 |
| Резьба (наружная) | M 25   | Резьба (внутренняя) | M 25                     |
| Длина резьбы      | 2.2 mm |                     |                          |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000940    | ETIM 9.0    | EC000940    |
| ETIM 10.0   | EC000940    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |