Справочный листок технических дан-

SKMUS M32-W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	SKMU SS (контргайка из нерж. стали), Контргайка, М 32, 3.8 mm, Нержавеющая сталь 1.4404	
Заказ №	<u>1185710000</u>	
Тип	SKMUS M32-W	
GTIN (EAN)	4050118233759	
Кол.	144 Штука	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Высота	4.8 mm	Высота (в дюймах)	0.189 inch
Масса нетто	13.8 a		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Шаг резьбы	1.5 mm	Галогены	без содержания
			галогенов
Размер под ключ 1	38 mm	 Толщина	4.00 mm
Кабельный ввод	M 32	Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404
Резьба (наружная)	M 32	Резьба (внутренняя)	M 32
Длина резьбы	3.8 mm		

Классификации

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		