

**SKMUS M40-W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Версия	SKMU SS (контргайка из нерж. стали), Контргайка, М 40, 3.8 mm, Нержавеющая сталь 1.4404
Заказ №	<a href="#">1185720000</a>
Тип	SKMUS M40-W
GTIN (EAN)	4050118233766
Кол.	144 Штука

**SKMUS M40-W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Высота	4.8 mm	Высота (в дюймах)	0.189 inch
Масса нетто	22.3 g		

**Температуры**

Рабочая температура

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

Шаг резьбы	1.5 mm	Галогены	без содержания галогенов
Размер под ключ 1	46 mm	Толщина	4.50 mm
Кабельный ввод	M 40	Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404
Резьба (наружная)	M 40	Резьба (внутренняя)	M 40
Длина резьбы	3.8 mm		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		