Справочный листок технических дан-

SKMUS M63-W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	SKMU SS (контргайка из нерж. стали), Контргайка, М 63, 5.3 mm, Нержавеющая сталь 1.4404	
Заказ №	<u>1185740000</u>	
Тип	SKMUS M63-W	
GTIN (EAN)	4050118269970	
Кол.	20 Штука	

Справочный листок технических данных

Соответствовать





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Ce	рти	ıdbu	іка	ты

ROHS

Размеры и массы			
исторы и шиссы			
Высота	6.3 mm	Высота (в дюймах)	0.248 inch
Massa	00		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Шаг резьбы	1.5 mm	Галогены	без содержания
			галогенов
Размер под ключ 1	75 mm	Толщина	6.00 mm
Кабельный ввод	M 63	Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404
Резьба (наружная)	M 63	Резьба (внутренняя)	M 63
Длина резьбы	5.3 mm		

Классификации

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Статус каталога / Изображения