# Справочный листок технических данных

# A2L/32/M32-WM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Кабельные вводы типа A2L подходят для неармированного кабеля, а также обеспечивают огнестойкость класса Ex d и повышенную безопасность класса Ex е для взрывозащиты.

### Основные данные для заказа

Версия	A2L (Klippon, неармированный каб. ввод Ex e/d), Кабельный ввод, прямой, М 32 x 1,5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, Латунь никелиро- ванная
Заказ №	1186920000
Тип	A2L/32/M32-WM
GTIN (EAN)	4050118074376
Кол.	12 Штука

# Справочный листок технических данных

### A2L/32/M32-WM



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Высота	38.8 mm	Высота (в дюймах)	1.5276 inch
Ширина	46 mm	Ширина (в дюймах)	1.811 inch
Длина	54.8 mm		2.1575 inch
Масса нетто	161.85 g		

### Температуры

Рабочая температура -50 °С...120 °С

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4498649-8486-4798-8f6d-6c476fe5cc3d

### Номер сертификата кабельного ввода

Обозначение	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Номер сертификата кабельного ввода (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
	eb iic db, Ex ta iiic ba	(ATLA)	
Номер сертификата кабельного ввода	IECEx TPS 16.0004X	Номер сертификата кабельного ввода	2020322313000069
(IECEx)		(CCC)	
Сертификат № (IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

### Общие данные

Оощие данные			
Наружный диаметр кабеля, макс.	26.3 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	19.5 mm
Уплотнительное кольцо	Силикон	Момент затяжки	65 Nm
Температурный диапазон, макс	120 °C		-50 °C
Шаг резьбы	1.5 mm	Галогены	Нет
Нормы	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7	Размер под ключ 1	42 mm
Размер под ключ 2	42 mm	Вид защиты	IP66, IP68
Кабельный ввод	M 32	Основной материал	Латунь никелированная
Уплотненная вставка	Силикон	Уплотнение	Силикон
Резьба (наружная)	M 32 x 1,5	Длина резьбы	16 mm
Вид взрывозащиты	Ex d - огнестойкость, Ex e - повышенная безопасность	Указания по установке	См инструкции по сборке

Дата создания 29.11.2025 03:53:19 МЕХ

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

### Классификации

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-34	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-04
ECLASS 13.0	27-14-08-04	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		

# Справочный листок технических данных

### A2L/32/M32-WM



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Аксессуары

### Латунные контргайки, никелированные



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

### Основные данные для заказа

 Тип
 SKMU M32 MS
 Версия

 Заказ №
 1737020000
 SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, М 32, 4 mm, Латунь

 GTIN (EAN)
 4008190956493
 никелированная

 Кол.
 100 ST

#### Контргайки из нержавеющей стали, обычная отделка



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

#### Основные данные для заказа

Onobibio Aumbio Am outdou		
Тип	SKMUS M32-W	Версия
Заказ №	<u>1185710000</u>	SKMU SS (контргайка из нерж. стали), Контргайка, М 32, 3.8 mm,
GTIN (EAN)	4050118233759	Нержавеющая сталь 1.4404
Кол.	144 ST	

Дата создания 29.11.2025 03:53:19 MEZ

Статус каталога / Изображения