

A2LCS/63S/M63-NPT2-1/2F



Кабельные вводы типа A2LC подходят для неармиро-  
ванного кабеля и оснащены внутренней резьбой для  
присоединения трубы, а также обеспечивают огнестой-  
кость класса Ex d и повышенную взрывозащиту класса  
Ex e.

Основные данные для заказа

|                       |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия                | A2LC (Klippon, с резьбой для присоединения<br>трубы, неармированный каб. ввод Ex e/d),<br>Кабельный ввод, прямой, M 63 x 1,5, 19 mm,<br>OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, Нержавеющая<br>сталь 1.4404 |
| Заказ №               | <a href="#">1187450000</a>                                                                                                                                                                          |
| Тип                   | A2LCS/63S/M63-NPT2-1/2F                                                                                                                                                                             |
| GTIN (EAN)            | 4050118081343                                                                                                                                                                                       |
| Кол.                  | 4 Штука                                                                                                                                                                                             |
| Статус поставки       | Снято с производства                                                                                                                                                                                |
| Последняя дата заказа | 2024-08-31T00:00:00+02:00                                                                                                                                                                           |

## A2LCS/63S/M63-NPT2-1/2F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

### Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Высота      | 60.8 mm | Высота (в дюймах) | 2.3937 inch |
| Ширина      | 83 mm   | Ширина (в дюймах) | 3.2677 inch |
| Длина       | 79.8 mm | Длина (в дюймах)  | 3.1417 inch |
| Масса нетто | 846 g   |                   |             |

### Температуры

Рабочая температура -50 °C... 120 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Номер сертификата кабельного ввода

|                                            |                                                     |                                           |                    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| Обозначение                                | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Номер сертификата кабельного ввода (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Номер сертификата кабельного ввода (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X                                  | Номер сертификата кабельного ввода (CCC)  | 2020322313000069   |
| Сертификат № (IECEX)                       | IECEXTPS16.0004X                                    |                                           |                    |

### Общие данные

|                                |                          |                                |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наружный диаметр кабеля, макс. | 50.1 mm                  | Наружный диаметр кабеля, мин.  | 43.5 mm                                                                                                                                                       |
| Уплотнительное кольцо          | Силикон                  | Момент затяжки                 | 130 Nm                                                                                                                                                        |
| Силикон                        | Да                       | Температурный диапазон, макс.. | 120 °C                                                                                                                                                        |
| Температурный диапазон, мин.   | -50 °C                   | Шаг резьбы                     | 1.5 mm                                                                                                                                                        |
| Галогены                       | Нет                      | Нормы                          | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 |
| Размер под ключ 1              | 75 mm                    | Размер под ключ 2              | 75 mm                                                                                                                                                         |
| Вид защиты                     | IP66, IP68               | Кабельный ввод                 | M 63                                                                                                                                                          |
| Основной материал              | Нержавеющая сталь 1.4404 | Уплотненная вставка            | Силикон                                                                                                                                                       |
| Уплотнение                     | Силикон                  | Резьба (наружная)              | M 63 x 1,5                                                                                                                                                    |
| Длина резьбы                   | 19 mm                    | Вид взрывозащиты               | Ex d - огнестойкость, Ex e - повышенная безопасность                                                                                                          |
| Указания по установке          | См инструкции по сборке  | Размер резьбы трубы (дюйм.)    | NPT 2-1/2"                                                                                                                                                    |

**A2LCS/63S/M63-NPT2-1/2F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-04 |             |             |

## A2LCS/63S/M63-NPT2-1/2F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Контргайки из нержавеющей стали, обычная отделка



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип        | SKMUS M63-W                | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1185740000</a> | SKMU SS (контргайка из нерж. стали), Контргайка, М 63, 5.3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118269970              | Нержавеющая сталь 1.4404                                       |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                |

### Нейлоновая плоская шайба - GWDR



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Тип        | GWDR M63-W                 | Версия                   |
| Заказ №    | <a href="#">1185670000</a> | закрытый, М 63, Нейлон 6 |
| GTIN (EAN) | 4064675423270              |                          |
| Кол.       | 10 ST                      |                          |