

A2LCS/63S/NPT2-M63F-WM



Кабельные вводы типа A2LC подходят для неармированного кабеля и оснащены внутренней резьбой для присоединения трубы, а также обеспечивают огнестойкость класса Ex d и повышенную взрывозащиту класса Ex e.

Основные данные для заказа

Версия	A2LC (Клirpon, с резьбой для присоединения трубы, неармированный каб. ввод Ex e/d), Кабельный ввод, прямой, 2" NPT, 19.2 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, Нержавеющая сталь 1.4404
Заказ №	1187540000
Тип	A2LCS/63S/NPT2-M63F-WM
GTIN (EAN)	4050118081459
Кол.	4 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Последняя дата заказа	2024-08-31T00:00:00+02:00

A2LCS/63S/NPT2-M63F-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	60.8 mm	Высота (в дюймах)	2.3937 inch
Ширина	83 mm	Ширина (в дюймах)	3.2677 inch
Длина	79.8 mm	Длина (в дюймах)	3.1417 inch
Масса нетто	846 g		

Температуры

Рабочая температура -50 °C... 120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Номер сертификата кабельного ввода

Обозначение	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Номер сертификата кабельного ввода (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
Номер сертификата кабельного ввода (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X	Номер сертификата кабельного ввода (CCC)	2020322313000069
Сертификат № (IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

Общие данные

Наружный диаметр кабеля, макс.	50.1 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	43.5 mm
Уплотнительное кольцо	Силикон	Момент затяжки	130 Nm
Силикон	Да	Температурный диапазон, макс..	120 °C
Температурный диапазон, мин.	-50 °C	Шаг резьбы	2.21 mm
Галогены	Нет	Нормы	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Размер под ключ 1	75 mm	Размер под ключ 2	75 mm
Вид защиты	IP66, IP68	Кабельный ввод	NPT 2"
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404	Уплотненная вставка	Силикон
Уплотнение	Силикон	Резьба (наружная)	2" NPT
Длина резьбы	19.2 mm	Размер резьбы трубы (метрич.)	M63
Вид взрывозащиты	Ex d - огнестойкость, Ex e - повышенная безопасность	Указания по установке	См инструкции по сборке

A2LCS/63S/NPT2-M63F-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		