
### Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Заглушки серии VP предлагают способ заполнения неиспользуемых кабельных вводов в оборудовании, предназначенном для взрывоопасных зон, вместе с тем обеспечивая огнестойкость класса Ex d и повышенную взрывозащиту класса Ex e, а также класс защиты от проникновения загрязнений IP66/67/68.

#### Основные данные для заказа

VP (Klippon Ex, заглушка с грибообразной голо кой), Заглушка, прямой, 1 1/4" NPT, 20 mm, Латунь никелированная	
1188570000	
VP NPT1-1/4-EX W	
4050118075526	
12 Штука	

# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-14-44-25

27-14-44-25

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Технические данные

Сертификаты						
Допуски к эксплуатации ROHS	Соответствовать					
	COCTECTORES					
Размеры и массы						
Зысота	20 mm	Высота (в дюймах)	0.7874 inch			
Ширина	41.9 mm	Ширина (в дюймах)	1.6496 inch			
Длина	20 mm	Длина (в дюймах)	0.7874 inch			
Диаметр	1.25 mm	Толщина стенок, мин.	0.5 mm			
Голщина стенок, макс.	19 mm	Масса нетто	287 g			
Гемпературы						
Рабочая температура	-50 °C120 °C					
Экологическое соответствие	изделия					
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением					
Исключение из RoHS (если	6c					
применимо/известно)						
REACH SVHC	Lead 7439-92-1					
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99	9d4b22ac203				
Номер сертификата кабельн	ого ввода					
Обозначение	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Номер сертификата кабельного ввода (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X			
Номер сертификата кабельного ввода (IECEx)		Номер сертификата кабельного ввода (ССС)	2020322313000069			
Сертификат № (IECEX)	IECEXTPS16.0004X					
Общие данные						
VIDEOTINITO IL LICO VORUNO	Силикон	Момент затяжки	113 Nm			
Уплотнительное кольцо Силикон		Галогены	без содержания			
Силикон	Да	Галогены	галогенов			
Нормы	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7	Ударопрочность	7.00 Дж			
Вид защиты	IP66, IP68	Кабельный ввод	NPT 1-1/4"			
Эсновной материал	Латунь никелированная	Диаметр уплотнительного кольца	1.25 mm			
Резьба (наружная)	1 1/4" NPT	Длина резьбы	20 mm			
Зид взрывозащиты	Ex d - огнестойкость, Ex e - повышенная безопасность	Указания по установке	См инструкции по сбор			
Классификации						
ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451			
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451			
	EC000451	ECLASS O O	27 14 44 25			

Дата создания 26.11.2025 03:16:23 МЕХ

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

Статус каталога / Изображения


ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

EC000451

27-14-44-35

## Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		