

## VPS M25-EX W



Заглушки серии VP предлагают способ заполнения неиспользуемых кабельных вводов в оборудовании, предназначенном для взрывоопасных зон, вместе с тем обеспечивая огнестойкость класса Ex d и повышенную взрывозащиту класса Ex e, а также класс защиты от проникновения загрязнений IP66/67/68.

### Основные данные для заказа

Версия	VP (Класс Ex, заглушка с грибообразной головкой), Заглушка, прямой, M 25 x 1,5, 16 мм, Нержавеющая сталь 1.4404
Заказ №	<a href="#">1188710000</a>
Тип	VPS M25-EX W
GTIN (EAN)	4050118237184
Кол.	16 Штука

**VPS M25-EX W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Высота	21.5 mm	Высота (в дюймах)	0.8465 inch
Ширина	33 mm	Ширина (в дюймах)	1.2992 inch
Длина	21.5 mm	Длина (в дюймах)	0.8465 inch
Диаметр	25 mm	Толщина стенок, мин.	0.5 mm
Толщина стенок, макс.	15 mm	Масса нетто	82.8 g

**Температуры**

Рабочая температура -50 °C...120 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Номер сертификата кабельного ввода**

Обозначение	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Номер сертификата кабельного ввода (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
Номер сертификата кабельного ввода (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X	Номер сертификата кабельного ввода (CCC)	2020322313000069
Сертификат № (IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

**Общие данные**

Диаметр головки	33.00 mm	Уплотнительное кольцо	Силикон
Момент затяжки	55 Nm	Силикон	Да
Шаг резьбы	1.5 mm	Галогены	без содержания галогенов
Нормы	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7	Ударопрочность	7.00 Дж
Вид защиты	IP66, IP68	Кабельный ввод	M 25
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404	Диаметр уплотнительного кольца	25.00 mm
Резьба (наружная)	M 25 x 1,5	Длина резьбы	16 mm
Вид взрывозащиты	Ex d - огнестойкость, Ex e - повышенная безопасность	Указания по установке	См инструкции по сборке
Шестигранное углубление	10 mm		

**Технические данные**

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

## VPS M25-EX W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Контргайки из нержавеющей стали, обычная отделка



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

#### Основные данные для заказа

Тип	SKMUS M25-W	Версия	
Заказ №	<a href="#">1185700000</a>	SKMU SS (контргайка из нерж. стали), Контргайка, М 25, 2,2 mm,	
GTIN (EAN)	4050118269963	Нержавеющая сталь 1.4404	
Кол.	240 ST		

### Нейлоновая плоская шайба - GWDR



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

#### Основные данные для заказа

Тип	GWDR M25-W	Версия	
Заказ №	<a href="#">1185620000</a>	закрытый, М 25, Нейлон 6	
GTIN (EAN)	4064675423263		
Кол.	100 ST		