Справочный листок технических дан-

VPS M40-EX W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Заглушки серии VP предлагают способ заполнения неиспользуемых кабельных вводов в оборудовании, предназначенном для взрывоопасных зон, вместе с тем обеспечивая огнестойкость класса Ex d и повышенную взрывозащиту класса Ex e, а также класс защиты от проникновения загрязнений IP66/67/68.

Основные данные для заказа

VP (Klippon Ex, заглушка с грибообразной головкой), Заглушка, прямой, М 40 x 1,5, 16 mm, Нержавеющая сталь 1.4404
<u>1188730000</u>
VPS M40-EX W
4050118078145
12 Штука

Справочный листок технических данных

VPS M40-EX W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



Размеры и массы

Высота	21.5 mm	Высота (в дюймах)	0.8465 inch
Ширина	49 mm	Ширина (в дюймах)	1.9291 inch
Длина	21.5 mm	Длина (в дюймах)	0.8465 inch
Диаметр	40 mm	Толщина стенок, мин.	0.5 mm
Толщина стенок, макс.	15 mm	Масса нетто	200 g

Температуры

Рабочая температура -50 °С ′

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Номер сертификата кабельного ввода

Обозначение	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex	Номер сертификата кабельного ввода TÜV IT 16ATEX 059X
	eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	(ATEX)
Номер сертификата кабельного ввода	IECEx TPS 16.0004X	Номер сертификата кабельного ввода 2020322313000069
(IECEx)		(CCC)
Сертификат № (IECEX)	IECEXTPS16.0004X	

Общие данные

49.00 mm	Уплотнительное кольцо	Силикон
80 Nm	Силикон	Да
1.5 mm	Галогены	без содержания галогенов
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7	Ударопрочность	7.00 Дж
IP66, IP68	Кабельный ввод	M 40
Нержавеющая сталь 1.4404	Диаметр уплотнительного кольца	40.00 mm
M 40 x 1,5	Длина резьбы	16 mm
Ex d - огнестойкость, Ex e - повышенная безопасность	Указания по установке	См инструкции по сборке
10 mm		
	80 Nm 1.5 mm EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7 IP66, IP68 Нержавеющая сталь 1.4404 М 40 х 1,5 Eх d - огнестойкость, Eх e - повышенная безопасность	80 Nm 1.5 mm Силикон Галогены ЕN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 IP66, IP68 Нержавеющая сталь 1.4404 М 40 x 1,5 Ех d - огнестойкость, Ex e - повышенная безопасность

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-35	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Контргайки из нержавеющей стали, обычная отделка



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

 Тип
 SKMUS M40-W
 Версия

 Заказ №
 1185720000
 SKMU SS (контргайка из нерж. стали), Контргайка, М 40, 3.8 mm,

 GTIN (EAN)
 4050118233766
 Нержавеющая сталь 1.4404

 Кол.
 144 ST

Нейлоновая плоская шайба - GWDR



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

ОСПОВН	Основные данные для заказа		
Тип	GWDR M40-W	Версия	
Заказ №	1185640000	закрытый, М 40, Нейлон 6	
GTIN (EAN)	4050118078336		
Кол.	50 ST		

Дата создания 29.11.2025 O3:19:25 MEZ

Статус каталога / Изображения