

## VPS NPT3/4-EX W



Заглушки серии VP предлагают способ заполнения неиспользуемых кабельных вводов в оборудовании, предназначенном для взрывоопасных зон, вместе с тем обеспечивая огнестойкость класса Ex d и повышенную взрывозащиту класса Ex e, а также класс защиты от проникновения загрязнений IP66/67/68.

### Основные данные для заказа

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | VP (Класс Ex, заглушка с грибовидной головкой), Заглушка, прямой, 3/4" NPT, 16 мм, Нержавеющая сталь 1.4404 |
| Заказ №    | <a href="#">1188770000</a>  |
| Тип        | VPS NPT3/4-EX W   |
| GTIN (EAN) | 4050118237139   |
| Кол.       | 24 Штука  |

**VPS NPT3/4-EX W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

|                       |         |                      |             |
|-----------------------|---------|----------------------|-------------|
| Высота                | 16 mm   | Высота (в дюймах)    | 0.6299 inch |
| Ширина                | 26.4 mm | Ширина (в дюймах)    | 1.0394 inch |
| Длина                 | 16 mm   | Длина (в дюймах)     | 0.6299 inch |
| Диаметр               | 0.75 mm | Толщина стенок, мин. | 0.5 mm      |
| Толщина стенок, макс. | 15 mm   | Масса нетто          | 51.52 g     |

**Температуры**

Рабочая температура -50 °C...120 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Номер сертификата кабельного ввода**

|  |   |   |                    |
|--|---|---|--------------------|
| Обозначение                                | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Номер сертификата кабельного ввода (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Номер сертификата кабельного ввода (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X                                  | Номер сертификата кабельного ввода (CCC)  | 2020322313000069   |
| Сертификат № (IECEX)                       | IECEXTPS16.0004X                                    |   |                    |

**Общие данные**

|                         |   |                                |                          |
|-------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|
| Уплотнительное кольцо   | Силикон   | Момент затяжки                 | 90 Nm                    |
| Силикон                 | Да  | Галогены                       | без содержания галогенов |
| Нормы                   | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 | Ударопрочность                 | 7.00 Дж                  |
| Вид защиты              | IP66, IP68  | Кабельный ввод                 | NPT 3/4"                 |
| Основной материал       | Нержавеющая сталь 1.4404  | Диаметр уплотнительного кольца | 0.75 mm                  |
| Резьба (наружная)       | 3/4" NPT  | Длина резьбы                   | 16 mm                    |
| Вид взрывозащиты        | Ex d - огнестойкость, Ex e - повышенная безопасность  | Указания по установке          | См инструкции по сборке  |
| Шестигранное углубление | 19 mm   |                                |                          |

**Классификации**

|           |          |             |             |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0  | EC000451 | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |

**VPS NPT3/4-EX W**

**Технические данные**

ECLASS 15.0

27-14-08-05