Справочный листок технических дан-

VPS NPT1-EX W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Заглушки серии VP предлагают способ заполнения неиспользуемых кабельных вводов в оборудовании, предназначенном для взрывоопасных зон, вместе с тем обеспечивая огнестойкость класса Ex d и повышенную взрывозащиту класса Ex e, а также класс защиты от проникновения загрязнений IP66/67/68.

Основные данные для заказа

VP (Klippon Ex, заглушка с грибообразной головкой), Заглушка, прямой, 1" NPT, 19.5 mm, Нержавеющая сталь 1.4404	
<u>1188780000</u>	
VPS NPT1-EX W	
4050118237122	
16 Штука	

Справочный листок технических данных

VPS NPT1-EX W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

0.5 mm

162.84 g

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS

Диаметр

Допуски к эксплуатации



Размеры и массы			
Высота	19.5 mm	Высота (в дюймах)	0.7677 inch
Ширина	33.3 mm	 Ширина (в дюймах)	1.311 inch
	19.5 mm	Длина (в дюймах)	0.7677 inch

Толщина стенок, мин.

Масса нетто

Соответствовать

1 mm

18.5 mm

Температуры

Толщина стенок, макс.

Рабочая температура -50 °C...120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Номер сертификата кабельного ввода

Обозначение	II 2G 1D. Ex db IIC Gb. Ex	Номер сертификата кабельного ввода TÜV IT 16ATEX 059X
0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	(ATEX)
Номер сертификата кабельного ввода	IECEx TPS 16.0004X	Номер сертификата кабельного ввода 2020322313000069
(IECEx)		(CCC)
Сертификат № (IECEX)	IECEXTPS16.0004X	

Общие данные

Уплотнительное кольцо	Силикон	Момент затяжки	113 Nm
Силикон	Да	Галогены	без содержания галогенов
Нормы	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7	Ударопрочность	7.00 Дж
Вид защиты	IP66, IP68	Кабельный ввод	NPT 1"
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404	Диаметр уплотнительного кольца	1.00 mm
Резьба (наружная)	1" NPT	Длина резьбы	19.5 mm
Вид взрывозащиты	Ex d - огнестойкость, Ex e - повышенная безопасность	Указания по установке	См инструкции по сборке
Шестигранное углубление	10 mm		

Классификации

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451

Дата создания 16.11.2025 12:07:49 МЕХ

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-35	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		