Справочный листок технических дан-

VGM40-SS68 20-32 BG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения.

Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах.

В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, Аксессуар, Кабельный ввод, Нержавеющая сталь 1.4305 (303)
Заказ №	<u>1193590000</u>
Тип	VGM40-SS68 20-32 BG
GTIN (EAN)	4032248976614
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических данных



Технические данные



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Сертификаты

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Длина	43 mm	Длина (в дюймах)	1.6929 inch	
Масса нетто	146.43 g			
Температуры				
Предельная температура	-40 °C 130 °C			
Экологическое соответств	ие изпепиа			
OKONO PIOURO OUDIBUIOR	по подолии			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Общие данные				
Наружный диаметр кабеля, макс.	32 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	20 mm	
Уплотнительное кольцо	Силикон	Вид защиты с GWDR	IP68	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Нормы	EN 45545-2:2013	
Размер под ключ	45 mm	Вид защиты	IP68 — 15 бар	
Кабельный ввод	M 40	Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4305 (303)	
Резьба (наружная)	M 40	Длина резьбы	8 mm	
Классификации			'	
ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441	
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441	
	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32	
ETIM 10.0			07 44 44 00	
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01	
ECLASS 9.1				