

VGM40-MS68 20-32 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения. Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах. В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Промышленный разъем, Аксессуар, Кабельный ввод, Латунь никелированная |
| Заказ № | 1193620000 |
| Тип | VGM40-MS68 20-32 BG |
| GTIN (EAN) | 4032248976577 |
| Кол. | 10 Штука |

VGM40-MS68 20-32 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|-------|------------------|-------------|
| Длина | 43 mm | Длина (в дюймах) | 1.6929 inch |
| Масса нетто | 170 g | | |

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 130 °C

Экологическое соответствие изделия

| | |
|--|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

Общие данные

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| Наружный диаметр кабеля, макс. | 32 mm | Наружный диаметр кабеля, мин. | 20 mm |
| Уплотнительное кольцо | NBR | Вид защиты с GWDR | IP68 |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | Температурный диапазон, макс.. | 130 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C | Галогены | без содержания галогенов |
| Нормы | EN 45545-2:2013 | Размер под ключ 1 | 45 mm |
| Размер под ключ | 45 mm | Вид защиты | IP68 – 15 бар |
| Кабельный ввод | M 40 | Основной материал | Латунь никелированная |
| Резьба (наружная) | M 40 | Длина резьбы | 8 mm |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |