

**ZQV 1.5N/R6.4/2 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображение изделия**



**Основные данные для заказа**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Версия                 | TERMSERIES, Перемычка        |
| Заказ №                | <a href="#">1193670000</a>   |
| Тип                    | ZQV 1.5N/R6.4/2 GE           |
| GTIN (EAN)             | 4032248976638                |
| Кол.                   | 10 Штука                     |
| Статус поставки        | Снято с производства         |
| Доступно до            | 2021-06-30T00:00:00+02:00    |
| Альтернативный продукт | <a href="#">TCC 6.4/2 OR</a> |

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 4.9 mm  | Глубина (дюймов)  | 0.1929 inch |
| Высота      | 13.1 mm | Высота (в дюймах) | 0.5157 inch |
| Ширина      | 10 mm   | Ширина (в дюймах) | 0.3937 inch |
| Масса нетто | 1.75 g  |                   |             |

### Температуры

|                      |                |                     |                |
|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Температура хранения | -40 °C...85 °C | Рабочая температура | -40 °C...60 °C |
|----------------------|----------------|---------------------|----------------|

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

### Расчетные данные UL

|                      |      |
|----------------------|------|
| Номинальный ток (UL) | 10 A |
|----------------------|------|

### Общие данные

|            |                               |              |        |
|------------|-------------------------------|--------------|--------|
| Исполнение | невозможно подрезать по длине | Цветовой код | желтый |
|------------|-------------------------------|--------------|--------|

### Координация изоляции

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Номинальное напряжение | 250 V |
|------------------------|-------|

### Размеры

|              |         |
|--------------|---------|
| Шаг в мм (P) | 6.40 mm |
|--------------|---------|


### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002586    | ETIM 7.0    | EC002586    |
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ETIM 10.0   | EC002586    | ECLASS 9.1  | 27-37-16-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 13.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |

## ZQV 1.5N/R6.4/2 GE

## Изображения

### Dimensional drawing



## ZQV 1.5N/R6.4/2 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Инструменты для резки



Режущие инструменты для проводников наружным диаметром до 8, 12, 14 и 22 мм. Особая геометрия лезвия обеспечивает резку медных и алюминиевых проводников без пережата и с минимальным физическим усилием. Режущие инструменты (от KT 8 до KT 22) также поставляются с защитной изоляцией до 1000 В, прошедшей испытания VDE и GS, в соответствии со стандартом EN/ IEC 60900.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Тип        | KT 14                      | Версия                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1157820000</a> | Режущий инструмент, Резак для резки одной рукой |
| GTIN (EAN) | 4032248945344              |                                                 |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                 |

### Режущий инструмент и инструмент для пробивки отверстий для перемычек в клеммах



- для перемычек Weidmüller серии Z
- для перемычек от WQV 2.5 до WQV 35
- для диапазона перемычек клеммы WSI 6

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Тип        | KT ZQV                     | Версия                              |
| Заказ №    | <a href="#">9002170000</a> | Cutting tool for one-hand operation |
| GTIN (EAN) | 4032248291670              |                                     |
| Кол.       | 1 ST                       |                                     |
| Тип        | WAW 1 NEUTRAL              | Версия                              |
| Заказ №    | <a href="#">9004500000</a> | Miscellaneous tools                 |
| GTIN (EAN) | 4008190053925              |                                     |
| Кол.       | 1 ST                       |                                     |