

SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инстру-
мента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов
датчиков.

Основные данные для заказа

Версия	Обжимной инструмент для сигнальных контак- тов и контактов питания, Обжим с 4 выемками
Заказ №	1203840000
Тип	SAI M23 CRIMPING TOOL 1
GTIN (EAN)	4032248986934
Кол.	1 Штука

SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	230 mm	Длина (в дюймах)	9.0551 inch
Масса нетто	1146 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок
------------	-----------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	Литые контакты	Поперечное сечение провода, макс., AWG 10
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 26	AWG

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	4 mm ²	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0.25 mm ²
Вид/профиль обжима	Обжим с 4 выемками		

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

1 mm




Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами. Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0	Версия	
Заказ №	1995830000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248925698		
Кол.	50 ST		
Тип	SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0	Версия	
Заказ №	1170390000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248962105		
Кол.	50 ST		

2 mm



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами. Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50	Версия	
Заказ №	1995820000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248925681		
Кол.	50 ST		
Тип	SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0	Версия	
Заказ №	1170420000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248962334		
Кол.	50 ST		
Тип	SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5	Версия	
Заказ №	1170400000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248962365		
Кол.	50 ST		
Тип	SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0	Версия	
Заказ №	1170410000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248962525		
Кол.	50 ST		