

SAI M23 CRIMPING TOOL 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инстру-
мента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов
датчиков.

Основные данные для заказа

Версия	Обжимной инструмент для сигнальных контак- тов, Обжим с 4 выемками
Заказ №	1203960000
Тип	SAI M23 CRIMPING TOOL 2
GTIN (EAN)	4050118000764
Кол.	1 Штука

SAI M23 CRIMPING TOOL 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	175 mm	Длина (в дюймах)	6.8898 inch
Масса нетто	478 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок
------------	-----------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	Литые контакты	Поперечное сечение провода, макс., AWG 13
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 28	AWG

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	2.5 mm ²	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0.14 mm ²
Вид/профиль обжима	Обжим с 4 выемками		

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

SAI M23 CRIMPING TOOL 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

2 mm




Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5	Версия	
Заказ №	1170250000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248962211		
Кол.	50 ST		
Тип	SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5	Версия	
Заказ №	1170260000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248962099		
Кол.	50 ST		

1.5 mm



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1	Версия	
Заказ №	1170220000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248962204		
Кол.	50 ST		
Тип	SAI-M23-KBC-1.5-.56-1.0	Версия	
Заказ №	1170240000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248962150		
Кол.	50 ST		
Тип	SAI-M23-KBC-1.5-.14-.56	Версия	
Заказ №	1170230000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248962129		
Кол.	50 ST		

SAI M23 CRIMPING TOOL 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

1 mm



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами. Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-KSC-1.00-1.5	Версия
Заказ №	1170170000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962310	
Кол.	50 ST	
Тип	SAI-M23-KSC-0.14/1.00	Версия
Заказ №	1170150000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248961108	
Кол.	50 ST	
Тип	SAI-M23-KSC-0.08/0.56	Версия
Заказ №	1170140000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962235	
Кол.	50 ST	
Тип	SAI-M23-KBC-1.00-1.5	Версия
Заказ №	1170210000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962174	
Кол.	50 ST	
Тип	SAI-M23-KBC-0.34/1.00	Версия
Заказ №	1170180000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962075	
Кол.	50 ST	
Тип	SAI-M23-KBC-0.08/0.56	Версия
Заказ №	1995860000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248926152	
Кол.	50 ST	