

IE-PS-SCRJ1-POF


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Оптоволоконный соединительный разъем SC-RJ
согласно IEC 61754-24 для проводов с наружным диа-
метром 2,6...3 мм

Основные данные для заказа

Версия	Оптоволоконный разъем, Вилочная вставка SCRJ, POF, IP20
Заказ №	1206720000
Тип	IE-PS-SCRJ1-POF
GTIN (EAN)	4032248988570
Кол.	10 Штука

IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (UL) E477798

Размеры и массы

Глубина	51 mm	Глубина (дюймов)	2.0079 inch
Высота	14.7 mm	Высота (в дюймах)	0.5787 inch
Ширина	8.95 mm	Ширина (в дюймах)	0.3524 inch
Масса нетто	10 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-20 °C...80 °C
Температура монтажа	Влажность	0...93 % отн. влажность

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61754-24	Сертификат № (UL)	E477798
---------------------------	--------------	-------------------	---------

Общие данные

Материал насадки для устранения изгиба	TPE	Описание артикула	Вилочная вставка SCRJ, POF
Цветовой код	желтый, черный	Основной материал корпуса	PC UL 94 V0
Влажность	0...93 % отн. влажность	Вид защиты	IP20
Циклы коммутации	1000	Тип волокна	POF
Вносимые потери	≤ 1,0 дБ	Соединение 1	SCRJ
Соединение 2	Быстрая технология соединения: обжим, обрезка	Растягивающее усилие кабеля, мин.	100 N
Диаметр отдельной жилы, мин.	2.1 mm	Материал корпуса - вставка	Цинковое литье под давлением, никелированный
Материал пружины сжатия	Нержавеющая сталь	Материал гильзы	Мельхиор
Материал пылезащитного колпачка	TPE	Диаметр отдельной жилы, макс	2.3 mm
Материал обжимной гильзы	Медь, никелированный		

Классификации

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		


IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

SC-RJ



Оптоволоконный соединительный разъем SC-RJ согласно IEC 61754-24 для проводов с наружным диаметром 2,6...3 мм

Основные данные для заказа

Тип	IE-SCRJ1-IP20-POF-100	Версия	
Заказ №	1278420000	Оптоволоконный разъем, Сменная обжимная втулка, IP20	
GTIN (EAN)	4050118069129		
Кол.	100 ST		

...для волоконно-оптических кабелей с полимерным оптоволокном (POF)



Инструменты для обжима и снятия оболочки для обработки контактов световодов с полимерным оптическим волокном (POF)

Основные данные для заказа

Тип	HTX-IE-POF	Версия	
Заказ №	1208870000	Инструмент для обжима	
GTIN (EAN)	4032248990269		
Кол.	1 ST		

Инструменты для извлечения контактов



Компания Weidmüller предлагает широкий выбор инструментов для обжима, для извлечения контактов и для работы с оптоволокном.

Основные данные для заказа

Тип	REMOVAL TOOL HD	Версия	
Заказ №	1866730000	Инструменты, Экстрактор контактов	
GTIN (EAN)	4032248437054		
Кол.	1 ST		