

IE-PS-SCRJ1-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Оптоволоконный соединительный разъем SC-RJ
согласно IEC 61754-24 для проводов с наружным диаметром 2,6...3 мм

Основные данные для заказа

Версия	Оптоволоконный разъем, Вилочная вставка SCRJ, многомодовая, IP20
Заказ №	1206730000
Тип	IE-PS-SCRJ1-MM
GTIN (EAN)	4032248988587
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Этот артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2025-04-08T00:00:00+02:00



IE-PS-SCRJ1-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UL)	E477798

Размеры и массы

Глубина	51 mm	Глубина (дюймов)	2.0079 inch
Высота	14.7 mm	Высота (в дюймах)	0.5787 inch
Ширина	8.95 mm	Ширина (в дюймах)	0.3524 inch
Масса нетто	1.1 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-20 °C...80 °C
Температура монтажа	Влажность	0...93 % отн. влажность

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61754-24	Сертификат № (UL)	E477798
---------------------------	--------------	-------------------	---------

Общие данные


Материал насадки для устранения изгиба	TPE	Описание артикула	Вилочная вставка SCRJ, многомодовая
Цветовой код	прочее	Основной материал корпуса	PC UL 94 VO
Влажность	0...93 % отн. влажность	Диаметр оболочки, макс.	3 mm
Диаметр оболочки, мин.	2.8 mm	Вид защиты	IP20
Циклы коммутации	1000	Тип волокна	GOF, Многомодовый
Вносимые потери	≤ 0,4 dB	Соединение 1	SCRJ
Соединение 2	склеивание, обжим, полирование	Растягивающее усилие кабеля, мин.	100 N
Диаметр отдельной жилы, мин.	0.6 mm	Материал корпуса - вставка	Цинковое литье под давлением
Затухание отражения	≥ 30 dB	Материал пружины сжатия	Нержавеющая сталь
Материал гильзы	Zirconia	Материал пылезащитного колпачка	TPE
Диаметр отдельной жилы, макс	1.4 mm	Материал обжимной гильзы	Медь, никелированный

Классификации

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Изображения

Габаритный чертеж





IE-PS-SCRJ1-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

...для волоконно-оптических кабелей SC, ST и LC



GOF

- Волоконно-оптические SC/ST, коннекторы IP20 и IP67
- Волоконно-оптические LC и соединители IP67 POF
- Для полимерных волоконно-оптических SC/ST, а также коннекторов IP20 и IP67
- Для волоконно-оптических, ProfiNet, мобильного кабеля SC/ST и коннекторов IP67

Основные данные для заказа

Тип	IE-CT-SC-GOF	Версия
Заказ №	9205320000	Инструмент для обжима, Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4032248725458	
Кол.	1 ST	

Ножницы



Weidmüller специализируется на разделении медных и алюминиевых кабелей. Ассортимент изделий охватывает инструменты для резки проводов от небольших сечений, с прямой передачей усилия, до проводов больших сечений. Механический привод и специально разработанная форма режущей поверхности снижают необходимое усилие на рукоятке до минимума. Благодаря широкому ассортименту инструментов для резки, Weidmüller отвечает всем требованиям профессиональной обработки кабеля.

Основные данные для заказа

Тип	SCISSORS KEVLAR	Версия
Заказ №	1208910000	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
Кол.	1 ST	

Инструменты для извлечения контактов



Компания Weidmüller предлагает широкий выбор инструментов для обжима, для извлечения контактов и для работы с оптоволокном.

Аксессуары

www.weidmueller.com

Основные данные для заказа

Тип	REMOVAL TOOL HD	Версия
Заказ №	1866730000	Инструменты, Экстрактор контактов
GTIN (EAN)	4032248437054	
Кол.	1 ST	