


## CLI R 1-15 GN CLOSE



Изображение аналогичное

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

### Основные данные для заказа

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| Заказ №    | <a href="#">1208950000</a>                  |
| Тип        | CLI R 1-15 GN CLOSE                         |
| GTIN (EAN) | 4032248990344                               |
| Кол.       | 10 Штука                                    |

**CLI R 1-15 GN CLOSE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

|             |        |                   |             |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 5 mm   | Глубина (дюймов)  | 0.1968 inch |
| Высота      | 3 mm   | Высота (в дюймах) | 0.1181 inch |
| Ширина      | 4.2 mm | Ширина (в дюймах) | 0.1654 inch |
| Масса нетто | 1.85 g |                   |             |

**Температуры**

Температурный диапазон вставки -30...80 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Маркировочные элементы для проводов и кабелей**

|  |                         |   |                   |
|--|-------------------------|---|-------------------|
| Галогены   | Да                      | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 1.5 mm <sup>2</sup>     | Наружный диаметр провода, макс.                   | 5 mm              |
| Наружный диаметр провода, мин.                   | 2.5 mm                  | Наружный диаметр провода                          | 2.5 - 5 mm        |
| Сечение соединительного провода                  | 1.5 - 4 mm <sup>2</sup> |   |                   |

**Общие данные**

|                                |                                 |                              |                   |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Ориентация печатных символов   | горизонтально                   | Вид печати                   | По заказу клиента |
| Метод выполнения печати        | Метод струйной печати           | Исполнение                   | MultiPack         |
| Ширина                         | 4.2 mm                          | Класс пожаростойкости UL 94  | V-0               |
| Температурный диапазон, макс.. | 80 °C                           | Температурный диапазон, мин. | -30 °C            |
| Цветовой код                   | по желанию клиента              | Галогены                     | Да                |
| Основной материал              | ПВХ, мягкий, не содержит кадмия | Цвет печати                  | черный            |
| Напечатанные символы           | Комбинированные символы         | Количество на оправке        | 5                 |
| Температурный диапазон вставки | -30...80 °C                     |                              |                   |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |