Справочный листок технических дан-

THM VIN 36/18 SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Этикетки ТНМ предлагают великолепное качество печати благодаря использованию технологии термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

- Предлагаются высококачественные этикетки из полиэстера различных цветов или недорогие бумажные этикетки.
- Этикетки позиционируются в принтере автоматически с превосходным центрированием печати на каждой из них.

Основные данные для заказа

ТНМ, Маркировочные элементы для устройств,
18 x 36 mm, серебряный
<u>1209010000</u>
THM VIN 36/18 SI
4032248990108
1 Штука

Справочный листок технических данных

Соответствовать





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертис	рикаты
--------	--------

ROHS

Размеры и массы					
Глубина	0.08 mm	Глубина (дюймов)	0.0031 inch		
Высота	18 mm	Высота (в дюймах)	0.7087 inch		
Ширина	36 mm	Ширина (в дюймах)	1.4173 inch		
Масса нетто	300 g				

Температуры

Температурный диапазон вставки -50...90 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Да

Общие данные

Клей	Полиакрилат, клейкие		
Метод выполнения печати	Метод термопереноса		
Исполнение	самоклеящийся		
Ширина	36 mm		
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		
Температурный диапазон, макс	90 °C		
Температурный диапазон, мин.	-50 °C		
Цветовой код	серебряный		
Галогены	Да		
Основной материал	Пленка виниловая		
Напечатанные символы	без		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Этикетки на катушке	
Сертификация по стандарту UL 969	Нет		
совместимый принтер			
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Label reel = Device markers		
Температурный диапазон вставки	-5090 °C		
Количество на один рулон	2500		

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип RIBBON MM 110/360 SW Версия Заказ № 2005070000 Ink ribbon

Кол.

GTIN (EAN) 4050118390049