### Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Подобно иллюстрации

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

### Основные данные для заказа

Версия	VPMS взрывозащищенный (взрывозащищенная заглушка из латуни), Заглушка, прямой, М 20, 12 mm, Латунь никелированная			
Заказ №	<u>1210900000</u>			
Тип	VP M20 EXE MS			
GTIN (EAN)	4032248992263			
Кол.	50 Штука			
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.			
Доступно до	2024-08-31T00:00:00+02:00			
Альтернативный продукт <u>VP-HEX M20-EX W</u>				

## Справочный листок технических данных





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-14-44-25

27-14-08-05

27-14-08-05

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

•			
Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Высота	15 mm	Pugara (p. graživasy)	0.5906 inch
	15 mm	Высота (в дюймах)	0.5906 inch
Длина	20 mm	Длина (в дюймах) Толщина стенок, мин.	0.5 mm
Диаметр Толщина стенок, макс.	11 mm	Масса нетто	30.52 g
Температуры			
Рабочая температура	-40 °C100 °C		
Экологическое соответстви	е изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключени	ем	
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Imidazolidi	ne-2-thione 96-45-7	
SCIP	4efa9808-c72a-4b94-8dcb-	498465ba8c6e	
Номер сертификата кабелы	ного ввода		
Обозначение	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	Номер сертификата кабельного ввода (ATEX)	INERIS 09 ATEX 0059)
Общие данные			
Уплотнительное кольцо	NBR	Силикон	Нет
Уплотнительное кольцо Температурный диапазон, макс	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °С
Паг резьбы	1.5 mm	Галогены	
шаг резвов Размер под ключ 1	23 mm	Вид защиты	IP54, IP64, IP68
Ссновной материал	Латунь никелированная	Диаметр уплотнительного кольца	20.00 mm
Резьба (наружная)	М 20	Длина резьбы	12 mm
Момент затяжки заглушки, макс.	6.90 Nm	Момент затяжки переходника, макс.	23.00 Nm
Момент затяжки переходника, мин.	11.50 Nm	Момент затяжки макс., мин	4.60 Nm
Классификации			
ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Статус каталога / Изображения

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-14-44-35

27-14-44-25

27-14-08-05

27-14-08-05

# Справочный листок технических данных

### Weidmüller **₹**

### **VP M20 EXE MS**

Изображения

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Латунные контргайки, никелированные

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

### Основные данные для заказа

 Тип
 SKMU M20 MS
 Версия

 Заказ №
 1737000000
 SKMU MS (латунная контргайка, М 20, 3 mm, Латунь

 GTIN (EAN)
 4008 190956479
 никелированная

 Кол.
 100 ST

#### Heoпреновая плоская прокладка - GWDR NP

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

### Основные данные для заказа

Тип	GWDR M20-NP	Версия
Заказ №	<u>1736240000</u>	GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4008190956035	кольцо, М 20, Неопрен
Кол.	50 ST	

### Полиэтиленовая плоская прокладка - GWDR PO

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

### Основные данные для заказа

Тип	GWDR M20-PO	Версия
Заказ №	<u>1777940000</u>	GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4032248158201	кольцо, М 20, Полиэтилен
Кол.	100 ST	

Дата создания 21.11.2025 02:21:10 MEZ

Статус каталога / Изображения