

PAP PRV/PPV8 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

Версия	P-серия, Концевая пластина, серый, 3 mm
Заказ №	1211460000
Тип	PAP PRV/PPV8 GR
GTIN (EAN)	4032248113446
Кол.	10 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	58.5 mm	Глубина (дюймов)	2.3031 inch
Высота	120 mm	Высота (в дюймах)	4.7244 inch
Ширина	3 mm	Ширина (в дюймах)	0.1181 inch
Масса нетто	8.8 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	125 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

с фиксатором	Да	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Вид монтажа	Непосредственный монтаж		

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	----------------------------

Параметры системы

Исполнение	Концевая пластина
------------	-------------------

Характеристики материала

Основной материал	Поликарбонат	Цветовой код	серый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Классификации

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		