

AIE MULTI-STRIPAX POF


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Для гибкого и одножильного провода с изоляцией из специального материала
- Высокое качество снятия изоляции для промышленного применения (соответствует требованиям, принятым в авиации)
- Ножи специальной формы позволяют выполнить зачистку проводов специальной конструкции со специальной изоляцией
- Длина снятия изоляции регулируется упором
- Высокая универсальность благодаря использованию сменных модулей снятия изоляции
- Качество снятия изоляции остается неизменным на протяжении большого периода времени
- Без повреждения провода
- Высокая стабильность в течение длительного срока службы и высокая надежность
- Встроенная функция резания

Основные данные для заказа

Версия	Insert
Заказ №	1212770000
Тип	AIE MULTI-STRIPAX POF
GTIN (EAN)	4032248994434
Кол.	1 Штука

AIE MULTI-STRIPAX POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	30 mm	Глубина (дюймов)	1.1811 inch
Высота	3 mm	Высота (в дюймах)	0.1181 inch
Ширина	41 mm	Ширина (в дюймах)	1.6142 inch
Длина	41 mm	Длина (в дюймах)	1.6142 inch
Масса нетто	75 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Технические данные

Описание артикула	Модуль для снятия изоляции с оптоволоконна POF и кабелей
-------------------	--

Инструменты для снятия изоляции

Длина зачистки, мин.	2 mm	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	10 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	2.5 mm ²	Приемлемый кабель	Пластмассовые оптические волокна и кабели

Классификации

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		