Справочный листок технических дан-

HDC 10B DC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Защитные крышки для транспортировки доступны для размеров 3, 4, 6 и 8. Они могут быть использованы со стандартным корпусом IP65. Легко зафиксированные предохранительные крышки для транспортировки соответствуют защитному типу IP20, и могут использоваться для всех корпусов, перемычек и основ корпусов. Шнур (не включен) может навинчиваться с помощью встроенной монтажной петельки.

Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, Аксессуар, Защитный
	колпачок
Заказ №	<u>1215910000</u>
Тип	HDC 10B DC
GTIN (EAN)	4050118000122
Кол.	20 Штука

Справочный листок технических данных

HDC 10B DC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертис	рикаты
--------	--------

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	18 mm	Высота (в дюймах)	0.7087 inch
Ширина	46 mm	Ширина (в дюймах)	1.811 inch
Длина	76 mm	Длина (в дюймах)	2.9921 inch
Масса нетто	8.4 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Типоразмер установки	4	Цветовой код	белый, прозрачный
Вид защиты	IP20	Основной материал	Полипропилен
BG	4		

Классификации

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-02-08	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

HDC 10B DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



